

## CLEANADAPT

### Adaptrar och tillbehör

#### CLEANADAPT

- Flexibla processanslutningar för rör och behållare.
- Hygienisk processanslutning för givare med anslutning M12, G ½" och G 1".
- Perfekt hygienanpassning uppnås utan några elastomertätningmaterial.
- 3-A kompatibel processanslutning för sensorer med PEEK-tätning



#### PRODUKTBESKRIVNING

Vi marknadsför processanslutningar av hög kvalitet och design från vår leverantör Anderson-Negele, som uppfyller de högsta kraven inom processteknik, och är den perfekta lösningen för applikationer för mat, läkemedel, bryggerier, kosmetika och farmaceutiska processer.

Produkterna från Anderson-Negele tillverkas enligt konceptet "Hygienic by Design", vilket bl a återspeglas i de speciella processadaptarna CLEANadapt.

CLEANadapt för alla typer av givare

- Definierad position för kabelgenomföringen vid svetsshylsans märke t.ex. M12
- Endast 3 gängtorlekar för alla givare: M12, G½", G1".
- Modulbaserat anpassningskoncept för alla processanslutningar: Tri-Clamp, Dairy Flange, DRD, VARIVENT, BioControl
- 3A godkända med anslutningsmaterial metall mot PEEK

Kontakta oss gärna för mer information och pris

## TEKNISK DATA

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslutning</b>          | För alla instrument med M12, G½" och G1" anslutning                          |
| <b>Anslutning</b>          | G1/2", G1", M12                                                              |
| <b>Användningsområde</b>   | Food                                                                         |
| <b>Godkännanden</b>        | 3-A, FDA                                                                     |
| <b>Material Anslutning</b> | Rostfritt stål 316L                                                          |
| <b>Processanslutning</b>   | Svetsanslutning / mejerianslutning / Tri-clamp / Varivent / APV-Inline / SMS |